


Adapter VAVE-C8-1R1

Numer części: 573194

Classic - Nie stosować w nowych projektach

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Moment dokręcenia	0.25 Nm
Waga produktu	3.5 g
Przylącze elektryczne	4-pin / 2-pin M8 / - Wtyczka / Gniazdo wtykowe
Przylącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M12
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał styków elektrycznych	Brąz