


Adapter VMPAL-F20-G1/4

Numer części: 573914

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar -13.05 ... 145 psi
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	55 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 18 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium