


Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1R1-LR

Numer części: 573922

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	bipolarny
Dodatkowe funkcje	Gaszenie iskier Redukcja prądu podtrzymania
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. moment dokręcający	0.27 Nm
Waga produktu	3.2 g
Przyłącze elektryczne	4-pin / 2-pin M8 / - Wtyczka / Gniazdo wtykowe
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej
Kolor obudowy	Czarny
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	PA
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał obudowy	PA
Materiał śrub	Stal ulepszana cieplnie