


Płyta zaślepka VABB-L1-18

Numer części: 574482

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	19 mm
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	1.18 Nm
Waga produktu	50 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium