


Portal liniowy DHSL-10-DGC32FAS-DGSL25

Numer części: 574524

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 10
Obciążenie użyteczne	0 ... 10 kg
Napęd, oś-Z	DGSL-25
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Skok, oś-Z	0 ... 200 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,01 mm
Napęd, oś-Y	DGC-32-FA
Typ napędu, oś-Y	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Y	x1
Skok, oś-Y	0 ... 8 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm ± 0,02 mm