


# Portal liniowy DHSL-10-DGC32FAS-EGC80BS

Numer części: 574528

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.  
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 10
Obciążenie użyteczne	0 ... 10 kg
Napęd, oś-Z	EGC-80-BS
Typ napędu, oś-Z	Elektryczny Z śrubą
Położenie pośrednie, oś-Z	Dowolna
Skok, oś-Z	0 ... 1 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	DGC-32-FA
Typ napędu, oś-Y	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Y	x1
Skok, oś-Y	0 ... 8 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm ± 0,02 mm