


# Portal liniowy DHSL-25-EGC185TB-EGC120BS

Numer części: 574537

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.  
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 25
Obciążenie użyteczne	0 ... 25 kg
Napęd, oś-Z	EGC-120-BS
Typ napędu, oś-Z	Elektryczny Z śrubą
Położenie pośrednie, oś-Z	Dowolna
Skok, oś-Z	0 ... 600 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	EGC-185-TB
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 8 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,08 mm ± 0,08 mm