


Wtyczka NECU-S1W9-C2-ACO

Numer części: 574588

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	4-40 UNC-2B
Waga produktu	59 g
Interfejs Fieldbus	Sub-D, 9-pin, wtyczka
Przylącze elektryczne 1	Gniazdo, sub-D, 9-pin
Przylącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe, z możliwością ekranowania
Szybkość transmisji	1 Mbit/s
Dopuszczalna średnica kabla	8 mm 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	75 % przy 25 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Wzmocniony PC