



# kabel DUO

## NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Numer części: 574591

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 60 V
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Akceptowalny prąd obciążenia przy 40°C	2 A
Klasa odporności na korozję KBK	1
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Przyłącze elektryczne 1	Wtyczka prosta M8x1, 4-pin
Przyłącze elektryczne 2	Gniazdo wtykowe proste, 2xM8, 3-pin
Średnica kabla	3.1 mm
Długość kabla	1 m
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał gniazda	PUR
Materiał obudowy	PUR
Materiał zestyku	Mosiądz Styki połączone