


# Płyta zasilania, do zabudowy warstwowej VABF-L1-P3A3-G18

Numer produktu: 574593

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	16 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.65 Nm
Waga produktu	350 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	Stop aluminium do przeróbki plastycznej