

Blok przyłączeniowy VABM-B10-20E-N38-4

Numer produktu: 576353

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	22 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1053 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilotów 12	1/8 NPT
Przyłącze zasilania pilotów 14	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 5	3/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej