

Blok przyłączeniowy VABM-B10-20S-G14-7

Numer części: 576422

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	22 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	7
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	821 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium