

Płyta zasilająca VABF-B10-20-P1-G18

Numer części: 576491

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ciśnienie robocze MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. moment dokręcający | 1.4 Nm |
| Waga produktu | 13 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty zasilania | Aluminium-odlew ciśnieniowy |