



Tłumik hałasu UC-3/8-20

Numer części: 576759

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	20
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	5 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Waga produktu	10.5 g
Przyłącza pneumatyczne	G3/8
Materiał wkładu tłumika	PE
Materiał pokrywki z gwintem	PE
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS