

# Zaślepka NPQH-P-S12-P10

Numer produktu: 578261

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Zaślepka
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Jednostka certyfikująca	NSF C0523185
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz deklaracja zgodności NSF/ANSI 169
Temperatura otoczenia	0 °C...150 °C
Waga produktu	18.5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa Ø 12 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, nikielowany chemicznie