


Zaślepka końcowa CV-PK-9-B

Numer części: 6216

FESTO

do złączy do przewodów z tworzywa sztucznego.



Karta danych

Cecha	Wartość
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-0.095 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 9 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	TPE-U(PU)