

Szybkozłączka-L LCK-1/4-PK-4-KU

Numer części: 6261

FESTO

Możliwość obracania, z krawędzią uszczelniającą, wersja polimerowa.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	3.4 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Krawędź uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-L
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 6 mm dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 4 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	POM
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śruby drażonej	Stop aluminium, anodowany
Materiał przyłącza obrotowego	POM