


Szybkozłączka-T TCK-1/4-PK-6-KU

Numer produktu: 6266

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Średnica nominalna | 5.3 mm |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Krawędź uszczelniająca |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Kształt T |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...60 °C |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 8 mm do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 6 mm z nakrętką |
| Materiał nakrętki kołpakowej | Polioksymetylen |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Polioksymetylen |
| Materiał śruby drążonej | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał przyłącza obrotowego | Polioksymetylen |