

# Szybkozłączka CK-3/8-PK-9-KU

Numer produktu: 6468

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość   |
|--|---|
| Średnica nominalna                             | 8 mm  |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Krawędź uszczelniająca  |
| Pozycja montażu                                | dowolny   |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty  |
| Wielkość opakowania                            | 10  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                   |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C   |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu) |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem  |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C  |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 7.5 Nm  |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 20%   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny G3/8   |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 9 mm z nakrętką                             |
| Materiał nakrętki kołpakowej                   | Polioksymetylen   |
| Materiał części z gwintem                      | Polioksymetylen   |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS   |