

Głowica widelkowa SGA-M12

Numer produktu: 6523

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M12
Odchylenie promieniowe +/-	5 mm
Kompensator kątowy +/-	120 deg
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze gwintowane	Gwint zewnętrzny M12
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	222 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał głowicy przegubowej	Stal ocynkowany
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa, ocynkowana