

Manometr MA-63-0,25

Numer produktu: 7169

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Zakres wskazania | 0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi |
| Spełnia normę | DIN EN 837-3 |
| Wielkość nominalna, manometr | 63 |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX) |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Medium robocze | Płynne media Media w postaci gazowej |
| Ciśnienie robocze | 0 bar...0.25 bar |
| Współczynnik obciążenia zmiennego | 0.9 |
| Współczynnik obciążenia ciągłego | 0.75 |
| Klasa dokładności pomiaru | 1,6 |
| Stopień ochrony | IP43 |
| Temperatura medium | -20 °C...80 °C |
| Temperatura otoczenia | -20 °C...60 °C |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Położenie przyłącza | Centralnie, z tyłu |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/4 |
| Materiał części z gwintem | Mosiądz |
| Materiał obudowy | Stal |
| Materiał wziernika | PMMA |
| Waga produktu | 180 g |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | bez acetylenów bez tlenu |