


Przekładnia EMGC-40-P-G4-SEC-67

Numer części: 8000595

Produkt wycofywany z produkcji

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2026. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	40 mm
Wielkość kołnierza silnika	67 mm
Luz skrętny	0.5 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	4:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	6 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-20 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	6.5 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.04 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	13 Nm
Maks. współczynnik sprawności	94 %
Odporność na skręcanie	0.85 Nm/arcmin
Waga produktu	450 g
Kod interfejsu, silnik na zewnątrz	40G
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	67A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS