


Moduł manipulatora EHMY-RP-EGC-50-TB-KF- -

Numer części: 8004604

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Skok roboczy	50 ... 1 900 mm
Wymagana płaskość powierzchni montażowych	0.1 mm/m
Pozycja zabudowy	Pozioma
Konstrukcja	Elektromechaniczny moduł liniowy Z paskiem zębatym
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Powtarzalność	±0,08 mm
Czas pracy ciągłej	100 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	5 ... 45 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS