


# złącze wtykowe-L QSL-G1/4-8-C18

Numer części: 8005390

FESTO



## Karta danych

| Cecha   | Wartość  |
|---|--|
| Wielkość  | Standard   |
| Średnica nominalna                                | 1.8 mm   |
| Typ uszczelnienia gwintu                          | Podkładka uszczelniająca                                   |
| Pozycja zabudowy                                  | Dowolna  |
| Jednostka opakowania                              | 10   |
| Konstrukcja                                       | Typu wciśnij/zwolnij                                       |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 16 bar   |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]               |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym                        |
| Klasa odporności na korozję KBK                   | 1  |
| Temperatura otoczenia                             | -20 ... 80 °C  |
| Maks. moment dokręcający                          | 15 Nm  |
| Waga produktu                                     | 276 g  |
| Przyłącza pneumatyczne                            | Gwint zewnętrzny G1/4<br>Dla przewodu o średnicy zew. 8 mm |
| Kolor pierścienia zwalnającego                    | Czarny   |
| Uwaga odnośnie materiałów                         | Zgodne z RoHS  |
| Materiał obudowy                                  | Mosiądz<br>Niklowanie                                      |
| Materiał uszczelnienia gwintów                    | NBR  |
| Materiał-uszczelnienie przewodów                  | NBR  |
| Materiał segmentu zaciskowego do przewodu         | Stal wysokostopowa, nierdzewna                             |