

plyty na poduszce powietrznej ATBT-...-

Numer części: 8021855

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Wielkość	100
Długość łożyska	100 ... 1 500 mm
Pozycja zabudowy	Pozioma
Sposób montażu	Przy pomocy kamieni mocujących
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Ciśnienie robocze	≤ 2 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie zalecana praca na powietrzu olejonym
Temperatura otoczenia	10 ... 50 °C
Temperatura medium	10 ... 50 °C
Klasa odporności na korozję KBK	2
Ciężar produktu w zależności od długości	3.6 kg/m
Twardość wg Shore'a	D 80 +/-5
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Maks. obciążenie powierzchniowe podczas pracy	400 kg/m ²
Dokładność powtarzalności wysokości poduszki powietrznej	± 10 μ m
Płaskość z regulowanym zespołem montażowym	60 μ m
Płaskość przy montażu bezpośrednim	110 μ m