

# Moduł wejść/wyjść CDPX-EA-V2

Numer produktu: 8023321

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Głębokość montażu	34 mm
Wysokość	89 mm
Długość	41 mm
Certyfikacja	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	80 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wejścia cyfrowe, liczba	8
Wejścia cyfrowe, opóźnienie sygnału wejściowego	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Wejścia cyfrowe, napięcie wejściowe/prąd	24 V DC
Wejścia cyfrowe, wartość znamionowa dla TRUE	12 – 30 VDC
Wejścia cyfrowe, wartość znamionowa dla FALSE	0 V
Wejścia cyfrowe, izolacja elektryczna	tak
Wyjścia cyfrowe, liczba	7
Wyjścia cyfrowe, styk	1 przekaźnik
Wyjścia cyfrowe, napięcie wyjściowe	12 - 30 V DC
Wyjścia cyfrowe, prąd wyjściowy	0,5 A
Wyjścia cyfrowe, izolacja elektryczna	tak
Wyjścia cyfrowe, odporność na zwarcie	tak
Wyjścia cyfrowe, odporność na przeciążenie	tak