

# Portal liniowy YXCL-4

Numer produktu: 8024302

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wymagana płaska powierzchnia montażowa	0.1 mm/m
Pozycja montażu	poziomo
Konstrukcja	System portalu liniowego z elektrycznymi i pneumatycznymi modułami napędu
Czas pracy ciągłej	100%
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90%
Temperatura otoczenia	5 °C...45 °C
Interwał konserwacji	2500 km
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty adaptera	Aluminium anodowane Stal, powlekana
Materiał kątownika mocującego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał przewodnicy kabli	Wzmocniony poliamid