

Cewka VACS-C-C1-1A

Numer produktu: 8025335

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Spełnia normę	IEC 61010-1
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	24 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączeniu 2,5 VA, moc podtrzymania 1,8 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Ograniczona temperatura otoczenia i mediów	-10 - 50°C
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	35.8 g
Przyłącze elektryczne	Kształt C wg EN 175301-803
Typ mocowania	z nakrętką radełkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA Stal
Materiał cewki	Miedź Stal Thermoplast
Materiał uzwojenia	Miedź