


# Listwa przyłączeniowa-P VABM-B10-25-N12-4-P53

Numer produktu: 8026230

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	27.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	422 g
Typ mocowania	przy pomocy kątownika mocującego
Przyłącze pneumatyczne 1	1/2 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej