

Blok przyłączeniowy VABM-B10-25E-N12-4-P3

Numer produktu: 8026290

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Szerokość modułu | 27.5 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 4 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 1194 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze zasilania pilotów 12 | 1/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 1/2 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | 1/2 NPT |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |