

# Blok przyłączeniowy VABM-B10-30E-G34-3-P3

Numer części: 8026396

FESTO



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość                          |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Raster                          | 32 mm                            |
| Pozycja zabudowy                | Dowolna                          |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 3                                |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS                 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Waga produktu                   | 1 828 g                          |
| Sposób montażu                  | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze zasilania pilota 12   | G1/8                             |
| Przyłącze pneumatyczne 1        | G3/4                             |
| Przyłącze pneumatyczne 3        | G3/4                             |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS                    |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium                   |