

Blok przyłączeniowy VABM-B10-30S-G12-6-P3

Numer części: 8026417

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	32 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	6
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1 533 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium