


Płyta zasilania do zabudowy warstwowej VMPA2-VSP-QS10

Numer części: 8029489

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Raster | 21 mm |
| Ciśnienie robocze MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Ciśnienie pilota Mpa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| Ciśnienie pilota | 3 ... 8 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Waga produktu | 90 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | QS-10 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty zasilania | Wzmocnione PA |