


# Płyta łączeniowa VABV-S1-1SB-N38

Numer części: 8029813

FESTO



## Karta danych

| Cecha                                | Wartość  |
|--------------------------------------|--|
| Szerokość zabudowy                   | 44 mm  |
| Funkcja odpowietrzenia               | Przez płytę z dławikami  |
| W oparciu o normę                    | ISO 5599-1   |
| Maks. liczba pozycji zaworowych      | 1  |
| Ciśnienie robocze MPa                | 0 ... 1 MPa  |
| Ciśnienie robocze                    | 0 ... 10 bar   |
| Odpowiedni do podciśnienia           | Tak  |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU dla niskich napięć   |
| Medium robocze                       | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego      | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC      | 0 – Brak odporności na korozję   |
| Zgodność z PWIS                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura przechowywania           | -20 ... 60 °C  |
| Temperatura medium                   | -10 ... 50 °C  |
| Medium dla pilotów                   | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Temperatura otoczenia                | -10 ... 50 °C  |
| Waga produktu                        | 490 g  |
| Przyłącze pneumatyczne 2             | 3/8 NPT  |
| Przyłącze pneumatyczne 4             | 3/8 NPT  |
| Uwaga dotycząca materiałów           | Zgodne z RoHS  |
| Materiał płyty przyłączeniowej       | Aluminium-odlew ciśnieniowy  |