

Złącze-Y NPFC-Y-3G38-F

Numer produktu: 8030229

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Materiał złączki gwintowanej | Mosiądz, niklowany |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze | -0.95 bar...50 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 °C...150 °C |
| Waga produktu | 91.9 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G3/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |