


Kabel łączący NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Numer części: 8031122
Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	455 g
Przyłącze elektryczne 1	Wtyczka prosta, M12x1, 4-pin, D-coded, z możliwością podł. ekranu
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka prosta, RJ45, 4-pin
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 50 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	1 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Specyfikacja kabla Ethernet	Typ: CAT.5
Długość kabla	10 m
Charakterystyka kabla	Basic
Warunki testowania kabla	Wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie wg normy Festo, warunki testu na zapytanie
Min. promień gięcia dla kabla	52 mm
Średnica kabla	6.4 mm
Tolerancja średnicy kabla	± 0,2 mm
Budowa kabla	2x(2x0,14)
Nominalny przekrój przewodu	0.14 mm ²
Pole przekroju poprzecznego	0.14 mm ²
Stopień ochrony	IP20 IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-20 ... 80 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Kolor powłoki kabla	Niebieski
Materiał zestyku	Mosiądz Niklowany i pozłacany