

# Przewód z tworzywa sztucznego PAN-R-22X2-SW

Numer części: 8036207

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	22 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	350 mm
Średnica wewnętrzna	18 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 0.8 MPa -0.95 ... 8 bar -13.775 ... 116 psi
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-0.095 ... 1.4 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 14 bar
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-13.775 ... 203 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.131 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	Dla złączy wtykowych, średnica zew. 22 mm
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	D 62 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	TPE-A