

Przewód z tworzywa sztucznego PAN-R-28X2,5-SW

Numer produktu: 8036208

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	28 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	350 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	23 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-30 °C...80 °C
Waga produktu według długości	0.207 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 28 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 62 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-A