


Przepust izolowany szafy sterowniczej NEFU-D12G4-D12DG4

Numer części: 8040459

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 61076-2-101
Sposób montażu	Zamocowanie na stałe
Przylącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 4-pin, typu D
Przylącze elektryczne 2	Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 4-pin, typu D
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Właściwości transmisji	Zgodnie z kategorią 5, EN 50173, klasa D Zgodnie z kategorią 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Mosiądz, nikielowany
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Styki połączone