

Cewka VACC-S18-120-A1-1

Numer produktu: 8040580

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	24 V DC: 12,0 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Waga produktu	530 g
Przyłącze elektryczne	Kształt A Wtyczka wg EN 175301-803
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał cewki	PA Stal