


Płyta przyłączeniowa VABS-K1-7B-12-U14-P

Numer części: 8047063

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	1.2 mm
Wielkość zaworu	7 mm
Przyłącze dla cieczy	Gwint wewnętrzny 1/4-28 UNF-2B
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Kierunek podłączenia od dołu
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Medium robocze	Media płynne Media gazowe
Uwagi odnośnie medium roboczego	Należy zwrócić uwagę na odporność materiałów mających kontakt z medium
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	0.15 Nm
Maks. moment dokręcający dla złącza	0.6 Nm
Waga produktu	3 g
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Sposób montażu zaworu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	PEEK
Materiał gwintowanej tuleji	Stal wysokostopowa, nierdzewna