


Płyta przyłączeniowa VABS-K1-7B-12-M5-P

Numer części: 8047064

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	1.2 mm
Wielkość zaworu	7 mm
Przyłącze dla cieczy	Gwint wewnętrzny M5
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Kierunek podłączenia od dołu
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Medium robocze	Media płynne Media gazowe
Uwagi odnośnie medium roboczego	Należy zwrócić uwagę na odporność materiałów mających kontakt z medium
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	0.15 Nm
Maks. moment dokręcający dla złącza	0.6 Nm
Waga produktu	3.3 g
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Sposób montażu zaworu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	PEEK
Materiał gwintowanej tuleji	Stal wysokostopowa, nierdzewna