

Stały dławik VFFG-T-F6-11

Numer części: 8047356

FESTO

Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Sposób montażu	Przez wkręcenie
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Wielkość	Dla \varnothing 5,8 mm
Wielkość nominalna	1.15 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Waga produktu	1.2 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS