


Zawór zwrotny VABF-L1-14-H2

Numer części: 8047365

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość zaworu	14 mm
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego sterowanego
Ciśnienie robocze MPa	0.05 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	0.5 ... 8 bar
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Waga produktu	1 g
Sposób montażu	Przez wkręcenie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS