


Dźwignia z rolką VAOM-R4-20-D1-32

Numer produktu: 8049235

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	20 mm
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Pozycja montażu	Płaszczyzna ruchu
Konstrukcja	Dźwignia z rolką
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	przykręcany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał nasadki do elementu uruchamiającego	Stal ocynkowana