

# Zespół równoległy EAMM-U-70-D50-60RA-96

Numer produktu: 8058963

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	70
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	118 kgmm <sup>2</sup>
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.18 Nm
Przenoszony moment obrotowy	7 Nm
Waga produktu	1800 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D50
Kod interfejsu, Motor IN	60RA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS