


# Zespół równoległy EAMM-U-145-D80-126AA-188

Numer produktu: 8059069

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	145
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	2270 kgmm <sup>2</sup>
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	2 Nm
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	12000 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D80
Kod interfejsu, Motor IN	126AA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS