

Gniazdo łącznika NPHS-D6-P-BC9

Numer produktu: 8059274

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	7 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Normalny przepływ nominalny	1448 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	95 g
Przyłącze pneumatyczne 1	do tulei wtykowej-średnica wew. 9 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS