

# Dławik stały-SET VFFG-T-F4-A-V1

Numer produktu: 8062200

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Funkcja zaworu                               | Funkcja zaworu dławiącego  |
| Typ mocowania                                | rowkowanie   |
| Ciśnienie robocze                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar   |
| Temperatura otoczenia                        | -5 °C...60 °C  |
| Certyfikacja                                 | c UL us - Recognized (OL)  |
| Wielkość                                     | dla średnicy 4 mm  |
| Średnica nominalna                           | 0.5 mm...1.55 mm   |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura przechowywania                   | -20 °C...40 °C   |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS  |