


Zespół osiowy EAMM-A-L62-90GB

Numer produktu: 8063504

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przenoszony moment obrotowy	57 Nm
Waga produktu	1526 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	L62
Kod interfejsu, Motor IN	90GB
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS